

レール内で充電できる 最大荷重 250kg のパワフルリフト



天井走行リフト GH3

最大荷重
250kg

- 直線型の充電レール部分に移動させておくだけで充電できるので、充電忘れの心配が減少。
- ワイヤレスリモコン使用も可能。

※ポジションロック (p.59 掲載) と組み合わせて利用できます。



商品番号	種別
7296-80	電動走行リモコン付
7296-70	電動走行
7296-60	手動走行リモコン付
7296-50	手動走行



◀ワイヤレスリモコン (リモコン付機種付属)

リモコン付機種は、有線手元スイッチ、ワイヤレスリモコンのいずれかで操作できます。ワイヤレスリモコンで、電動レールシステムの操作も可能です。



手元スイッチ▶
(電動走行用)

●寸法/外寸：幅 34.5 × 奥行 20.5 × 高さ 15.6cm ●重量/手動走行本体：9.6kg、電動走行本体：10.5kg ●ストローク/250cm ●昇降速度/85kg 負荷時：毎秒 4.0cm、5kg 負荷時：毎秒 10.0cm ●バッテリー/24V × 1 個

天井走行リフト
移乗機器

入浴機器

レフ・リハビリ機器

歩行器・杖

車いす

床ずれ予防用具

施設設備・備品

アビリティーズの紹介

取り外し・移設が容易なポータブルタイプ (GH1Q) と 常設式スタンダードタイプ (GH1)



天井走行リフト GH1Q / GH1

最大荷重
205kg

- 手元スイッチを充電ホルダーに接続して、充電します。バッテリー方式で、3 時間で充電完了。

本体の数を最小限に！レールからの着脱も簡単な GH1Q



▲ GH1



工具を使わずに取り付け、取り外しが簡単。他の部屋に移動して使用できます。
※ GH1Q はコンビロックとトラックスイッチにはお使いいただけません。

商品番号	種別
7158-60	GH1Q ポータブル手動走行
7152-60	GH1 手動走行

▲充電時

●寸法/外寸：幅 35.3 × 奥行 20 × 高さ 16.1cm ●重量/8kg ●ストローク/250cm ●昇降速度/85kg 負荷時：毎秒 4.0cm、5kg 負荷時：毎秒 8.0cm ●バッテリー/24V × 1 個

2. 組立式の据置型レール



天井走行リフト GH3、GH1Q、GH1 に利用できる据置型レールです。
GH1Q はリフト本体を取り外し、持ち運んで利用することもできます。
(据置型レールと天井走行リフト一式をセットで購入の場合は非課税になります。)

レールの幅や高さを調節できる据置型レール

据置型 A フレーム

最大荷重
250kg

設置費
別途

介護テクノロジー
移乗支援 (非装着)

GH1Q/GH1・リフティング
ハンガーとあわせて購入の場合



■ 272 ~ 389cm の間で、
幅調節が可能。



■ 202 ~ 282cm の間で、
レールの高さ調節が可能。調節は、付属の六角レンチを支柱内側側面の高さ調節ソケットに差し込んで行います。

商品番号

7201-20

●寸法/外寸: 幅 272 ~ 389 × 奥行 130.3 × 高さ 202 ~ 282cm
●重量 / 52kg ●材質 / アルミ、スチール

※リフト本体、ハンガーは別売りです (p.6 ~ 7、p.10 掲載)。
※ GH3 を使用する場合は電源部品が必要です (別売り)。
※写真とは一部仕様が異なります。

室内を面でカバーする据置型レール

据置型 H フレーム



設置費
別途

最大荷重
255kg

■ レールをカットして使用場所の寸法に
合わせられます。

■ 204 ~ 284cm の間で、レールの高さ
調節が可能。

商品番号 種別

7201-04 据置型 H フレーム 4 × 4m

7201-03 据置型 H フレーム 3 × 3m

[4 × 4m] ●寸法/外寸: 幅 420 × 奥行 420 × 高さ 204 ~ 284cm ●重量 / 178kg ●材質 / アルミ、スチール
[3 × 3m] ●寸法/外寸: 幅 320 × 奥行 320 × 高さ 204 ~ 284cm ●重量 / 151kg ●材質 / アルミ、スチール

※リフト本体、ハンガーは別売りです (p.6 ~ 7、p.10 掲載)。
※ GH3 を使用する場合は電源部品が必要です (別売り)。
※写真とは一部仕様が異なります。

据置型
リフト

入浴
機器

レク
・リハ
ビリ
機器

歩行
器・
杖

車い
す

床ず
れ予
防用
具

施設
設備
・備
品

アビ
リテー
ーズ
の紹
介