




Wi-Fi  
工事不要!



介護記録  
ソフト連携!

介護支援システム


# ライブコネクト




# 介護施設の課題

TASK


入居者の転倒転落など  
事故を予防したい・・・



事故時の発見・対応が  
遅れ重大事故に・・・



入居者が一人で出歩いて  
しまってトラブルに・・・



## ライブコネクトとは？

介護支援システム ライブコネクトは、  
居室の状況を見える化することで、入居者の事故や発見遅れを防ぎ、  
スタッフの方々の巡回などによる負担を減らすサービスです。



### ドア開閉通知

ドアの開閉を異常として  
通知します。



### 離床行動通知

端座位や手足の動きに  
反応して離床を検知します。



### 夜間行動通知


夜間に就寝せずに活動している  
入居者を検知します。

Z-Works  
IoT Cloud



居室内で倒れて  
動けなくなっている  
可能性等を解析

＼ 通知にてお知らせ ＼




# 製品情報

PRODUCTS

## 複数のセンサーが、 ご入居者様の状態や 行動を可視化

ベッドの上だけではなく、トイレや居室内の人の動き、ドアの開閉などの情報から、ご入居者様の生活の様子を見守ることができます。また、センサーのデータから、トイレの利用回数の変化や睡眠時間の変化など、体調や生活リズムの変化をとらえることができます。



### ゲートウェイ

センサーデータの受送信  
4G 通信版  
Wifi 通信版



### マルチセンサー (ベッド・トイレ)

離床検知  
人感反応  
室温・湿度・明るさ  
異常な室温の検知  
夜間のトイレ利用  
トイレ回数の変化



### バイタルセンサー

心拍数・呼吸数  
ベッドの在・不在  
覚醒・睡眠・睡眠深度  
睡眠時間の変化  
夜間の睡眠・覚醒回数



### ドアセンサー

ドアの開閉



### 無線コールボタン

[メーカー]ー [機能] 押す無線タイプの呼出し [通信規格/周波数] 2.4GHz 帯 Wi-Fi [電源] 単4電池2本  
[外形/重量] 高さ70mm、幅70mm、厚さ25mm、重量64g [動作環境] 0～40℃、防塵/防滴 非対応  
[付属品・備考]ー



### ベッドサイドコールボタン

[メーカー] ナカヨ株式会社 [機能] 握りタイプの呼出し [通信規格/周波数]ー [電源] 不要  
[外形/重量] 高さ105mm、幅40mm、厚さ40mm、重量70g、ケーブル長さ:2000mm [動作環境] 0～40℃、防塵/防滴 非対応  
[付属品・備考] USB変換器



[メーカー]ー [機能] 押すタイプの呼出し [通信規格/周波数]ー [電源] 不要  
[外形/重量] 高さ82mm、幅82mm、厚さ18mm、重量180g [動作環境] 動作温度ー、防塵/防滴 非対応  
[付属品・備考]ー



### ルームカメラ


[メーカー] 株式会社アイ・オー・データ機器 [機能] 居室映像表示 [通信規格/周波数] 2.4GHz 帯・5GHz 帯 Wi-Fi  
[外形/重量] 高さ110mm、幅65mm、厚さ49mm、重量190g [動作環境] -10～50℃、防塵/防滴 対応 (IP65)  
[付属品・備考] 電源ケーブル、スタンド

# 製品情報

PRODUCTS

## 複数のセンサーが、 ご入居者様の状態や 行動を可視化

ベッドの上だけではなく、トイレや居室内の人の動き、ドアの開閉などの情報から、ご入居者様の生活の様子を見守ることができます。また、センサーのデータから、トイレの利用回数の変化や睡眠時間の変化など、体調や生活リズムの変化をとらえることができます。



### ゲートウェイ

センサーデータの受送信  
4G 通信版  
Wifi 通信版



### マルチセンサー (ベッド・トイレ)

離床検知  
人感反応  
室温・湿度・明るさ  
異常な室温の検知  
夜間のトイレ利用  
トイレ回数の変化




### バイタルセンサー

心拍数・呼吸数  
ベッドの在・不在  
覚醒・睡眠・睡眠深度  
睡眠時間の変化  
夜間の睡眠・覚醒回数



### ドアセンサー

ドアの開閉



### 無線コールボタン

〔メーカー〕ー〔機能〕押す無線タイプの呼出し〔通信規格/周波数〕2.4GHz 帯 Wi-Fi〔電源〕単4 電池2本  
〔外形/重量〕高さ70mm、幅70mm、厚さ25mm、重量64g〔動作環境〕0～40℃、防塵/防滴 非対応  
〔付属品・備考〕ー



### ベッドサイドコールボタン

〔メーカー〕ナカヨ株式会社〔機能〕握りタイプの呼出し〔通信規格/周波数〕ー〔電源〕不要  
〔外形/重量〕高さ105mm、幅40mm、厚さ40mm、重量70g、ケーブル長さ：2000mm〔動作環境〕0～40℃、防塵/防滴 非対応  
〔付属品・備考〕USB 変換器



〔メーカー〕ー〔機能〕押すタイプの呼出し〔通信規格/周波数〕ー〔電源〕不要  
〔外形/重量〕高さ82mm、幅82mm、厚さ18mm、重量180g〔動作環境〕動作温度 ー、防塵/防滴 非対応  
〔付属品・備考〕ー



### ルームカメラ

〔メーカー〕株式会社アイ・オー・データ機器〔機能〕居室映像表示〔通信規格/周波数〕2.4GHz 帯・5GHz 帯 Wi-Fi  
〔外形/重量〕高さ110mm、幅65mm、厚さ49mm、重量190g〔動作環境〕-10～50℃、防塵/防滴 対応 (IP65)  
〔付属品・備考〕電源ケーブル、スタンド

# 機能概要

## FUNCTION

複数のセンサー情報から居室の状態や入居者の行動をリアルタイムで把握し、音とディスプレイ表示でスタッフにお知らせします。  
また、一定時間で消えるため、スタッフの業務負担になることはありません。

## サイネージモード表示画面



### 居室内の状態を表示

- 居室に誰がいることを表示 (背景青)
- 居室に誰もいないことを表示 (背景白)

### ベッド上の状態を表示

- ベッド上にいることを表示 (背景青)
- ベッドから離床したことを表示 (背景赤)

### その他の異常を表示

- 居室内で発生した各種異常を表示 (背景赤)

## 通知機能一覧

### 居室内の状態表示




#### 居室内の人感

居室内やトイレの人感反応を検知し、サイネージ画面に表示します。



#### ベッド上の在不在

ベッド上に人が居た場合に表示。



#### ドア開閉状態

ドアが開いているか閉まっている状態を表示する。




#### 温度・湿度

部屋の温度を表示する。

### 居室内の異常発生のお知らせ

異常の通知は、時間指定や曜日の指定が可能です。



#### 居室内の人感

暑さ指数が危険域になったときに通知。



#### 離床行動

ベッドから離床したタイミングで表示。



#### ドア開閉

ドアが開閉したタイミングで表示。



#### 夜間行動

夜間就寝時間に起床して活動を検知したら表示。





#### ベッド不在

ベッドから離れて一定時間経過後に戻らない場合に表示。

## 入居者情報画面

入居者情報画面では、センサーで取得したデータを閲覧できます。

グラフ表示や、昨晚の様子、時系列での居室の状態確認を行うことができます。




## 効果実績

PERFORMANCE

全国 351 施設 7,277 床以上


※2024年2月末現在

＼入居者様の安心アップ／  
転倒・転落防止



人感センサーにより、  
端座位より前に通知されるなどで転倒を防ぐ

＼スタッフの働きやすさアップ／  
夜間巡回作業の軽減



巡視と常時モニターチェックを組み合わせることで  
スタッフの工数を削減


※導入前後3か月間の事故発生の比較

# 機能概要

## FUNCTION

複数のセンサー情報から居室の状態や入居者の行動をリアルタイムで把握し、音とディスプレイ表示でスタッフにお知らせします。  
また、一定時間で消えるため、スタッフの業務負担になることはありません。

## サイネージモード表示画面



### 居室内の状態を表示

- 居室に誰がいることを表示(背景青)
- 居室に誰もいないことを表示(背景白)

### ベッド上の状態を表示

- ベッド上にいることを表示(背景青)
- ベッドから離床したことを表示(背景赤)

### その他の異常を表示

- 居室内で発生した各種異常を表示(背景赤)

## 通知機能一覧

### 居室内の状態表示



#### 居室内の人感

居室内やトイレの人感反応を検知し、サイネージ画面に表示します。



#### ベッド上の在不在

ベッド上に人が居た場合に表示。



#### ドア開閉状態

ドアが開いているか閉まっている状態を表示する。




#### 温度・湿度

部屋の温度を表示する。

### 居室内の異常発生のお知らせ

異常の通知は、時間指定や曜日の指定が可能です。



#### 居室内の人感

暑さ指数が危険域になったときに通知。



#### 離床行動

ベッドから離床したタイミングで表示。



#### ドア開閉

ドアが開閉したタイミングで表示。



#### 夜間行動

夜間就寝時間に起床して活動を検知したら表示。





#### ベッド不在

ベッドから離れて一定時間経過後に戻らない場合に表示。

## 入居者情報画面

入居者情報画面では、センサーで取得したデータを閲覧できます。

グラフ表示や、昨晚の様子、時系列での居室の状態確認を行うことができます。




## 効果実績

PERFORMANCE

全国 351 施設 7,277 床以上


※2024年2月末現在

### 入居者様の安心アップ / 転倒・転落防止



人感センサーにより、端座位より前に通知されるなどで転倒を防ぐ

### スタッフの働きやすさアップ / 夜間巡回作業の軽減



巡視と常時モニターチェックを組み合わせることでスタッフの工数を削減

※導入前後3か月間の事故発生の比較

# 新サービス

NEW SERVICES

## ライブコネクトコール (LCコール)

遠隔で入居者、スタッフとやり取りができる遠隔通話サービスです。専用の呼び出しボタンから、スタッフのスマートフォンに通知が届き、居室内のマイクスピーカーで会話することができます。また、呼び出しボタンはトイレなどにも設置可能な3種類を用意し、コールを受信したスタッフが呼びかけ、スタッフの到着まで待っていただくことにより、独り歩きでの転倒防止などに役立ちます。

### ベッドサイドコールボタン



### 無線コールボタン



LCビジョンと  
連携すると、  
映像を確認しながら  
通話可能！




## ライブコネクトビジョン (LC ビジョン)

呼び出しを受けた際に映像で状況を確認することができるサービスです。

ライブコネクトやLCコールと連動することで、映像で状況を確認してから会話できるため、すぐに対応が必要かなどを確認でき、スタッフの移動時間・距離削減、転倒や徘徊などの正確な状況確認、対応による事故削減を実現します。



## ルームカメラ



映像配信

